

品番：EA763AD-71A

品名：AC100V/108W/17畳 空気清浄機



販売価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/05 02:38現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0066ページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	MSAP-AC100
消費電力 (50／60Hz)	静音: 38/35W 標準: 54/57W 強: 71/81W ターボ: 85/108W	サイズ	400(W)×168(D)×536(H)mm
重量	5.5kg	適用床面積	28㎡ (17畳)
電源	AC100V (50/60Hz 共用)	運転モード	静音／標準／強／自動／ターボ
風量 (50/60Hz)	静音: 1.2/1.0m3/分 標準: 2.9m3/分 強: 3.4/3.2m3/分 ターボ: 3.7/3.9m3/分	運転音 (50/60Hz)	静音: 28/25 dB 標準: 48/42 dB 強: 50/49 dB ターボ: 53/55 dB
コードの長さ	2m	替フィルター	EA763AD-102, EA763AD-103

- 高感度ほこりセンサーで空気の汚れを常にチェックし、すばやく清浄
- 大型モニターに表示された数値とバックライトの色で空気のキレイが見えるから安心。
- 集塵フィルター (HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄力を発揮し、花粉・ほこり・においを除去します。
- 空気の汚れをスピード清浄

ターボモードでお部屋の空気を一気にきれいに。
3方向の吸気口から汚れた空気をぐんぐん吸引します。

大型モニターでほこりの量を数値化
高感度ほこりセンサーが「目に見えない空気の汚れ」を測定。
ほこりの濃度をグラフと数値で表示します。

汚れの度合いに応じて運転を切り替える「自動運転モード」で賢く省エネ。

広い空間もしっかり清浄
広い空間にも対応できるので、リビングにもおすすめ。
フラップを動かして、風向きの調節も可能。

代替品

	品番 EA763AD-68 コメント 16畳用/アイリスオーヤマ
	品番 EA763AD-31D コメント 16畳用/象印

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.