

品番：EA763AE-46N

品名：[充電式] リニアシェーバー



販売価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
カタログ価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/09/21 10:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2173ページ		



濃いヒゲも早く、深く、やさしく剃りきる。

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	ES-LV5J-S
刃枚数	5枚	サイズ(W×D×H)mm	72×59×167
重量(g)	200	駆動方式	リニアモーター高速駆動
ストローク	14,000ストローク/分	電圧	AC100~240V(自動電圧切替付)
電源	Li-ion(リチウムイオン)充電電池	使用日数	フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能
防水性能	IPX7	消費電力	・約9W(交流式使用時) ・約10W(充電時)
ヘッド部	・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・フロート刃機構	外刃	5枚刃システム
内刃	30°鋭角ナノエッジ内刃	トリマー	シャープトリマー(45°)
仕様	水洗いタイプ	洗浄	・音波洗浄モード ・清潔水洗い
表示	3段階充電残量表示	付属品	・ポーチ ・ACアダプター ・専用オイル ・掃除用ブラシ

色	シルバー	
充電式(充電時間:1時間)、交流式		
3段階充電残量表示ランプ付		
海外使用可能		
ラムダッシュAI+がヒゲの濃さを検知し、ヒゲが濃い部分ではハイパワーモードでパワフルにシェービング。		
検知精度の向上で、より変化を感じやすくなりました。		
充電中でも剃れる		
バッテリーが切れてもコードをつなげて使用可能		
5枚刃×リニアモーター約14,000ストローク/分=約70,000カットアクション/分で多種多様なヒゲに対応。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.