品番: EA763AE-46P

品名:[充電式]リニアシェーバー



販売価格	33,300円(税抜)/36,630円(税込)				
カタログ価 格	33,300円(税抜)/36,630円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	ES-L550U-S
刃枚数	5枚	サイズ(W×D×H)mm	72×57×180
重量(g)	210	ストローク	14,000ストローク/分
電源	Li-ion (リチウムイオン) 充電池	使用日数	フル充電し1日1回約3分間の使用で 約14日間使用可能
防水性能	IPX7	消費電力	約10W(充電時)
ヘッド部	・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・フロート刃機構	外刃	5枚刃システム
内刃	30°鋭角ナノエッジ内刃	トリマー	シャープトリマー(45°)
洗浄	清潔水洗い	表示	3段階充電残量表示
付属品	ポーチ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ	色	シルバー
充電システム	USB充電(TypeC型)		

リニアモーター高速駆動

充電式(充電時間2時間)

AC100~240V

水洗いタイプ

3段階充電残量表示ランプ付

海外使用可能

ヒゲの状態に合わせて、最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+

一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態に合わせて、BOOSTモード、SOFTモードを自動制御。

長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載

洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつくれる泡メイキングモード

「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。

ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気にスパッと切れ、なめらかな剃り心地。

360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげます。

システム刃とリニアモーター駆動により、圧倒的なパフォーマンスを実現。

USB充電[Type-C]に対応

入浴時にシェービングができて洗顔も簡単。

※USB電源アダプターは別売です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.