品番: EA763AG-11A

品名: AC100V/1200W ヘアードライヤー



販売価格	8,230円(税抜)/9,053円(税込)				
カタログ価 格	8,230円(税抜)/9,053円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HDR-M201
風量	2.0m3/分	カラー	オフホワイト
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1200W
コード長	1.8m	サイズ	137(W)×76(D)×214(H)mm
重量	515g	材質	ABS, PC
温風温度範囲	約50℃(TURBO・ノズルあり・室温 30℃のとき)	モード	TURBO·SET·COOL
付属品	ノズル		

遠赤外線で熱ダメージ軽減と速乾を実現

大風量で忙しい朝も疲れた夜もサッと乾く。

マイナスイオンで静電気を抑制し、摩擦などで傷つきやすい髪を守ります。

軽量、コンパクトなので使用中も腕が疲れにくい。

TURBO/SET/COOLを用途に応じて使い分け。

折りたたみ式で収納や持ち運びにも便利。

ノズルを取り外して拭き取るだけの簡単お手入れ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.