

品番：EA763AG-13

品名：AC100V/1200W ヘアドライヤー(マイナスイオン/ホワイト)



販売価格	5,470円(税抜) / 6,017円(税込)		
カタログ価格	5,470円(税抜) / 6,017円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2083ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HDR-M101-W
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1200W
風量	2.0m³/分	温風温度範囲	約50℃ (TURBO・ノズルあり・室温30℃のとき)
モード	TURBO・SET・COOL	カラー	ホワイト
コード長	約1.8m	サイズ(W×D×H)mm	137×76×214
重量	485g	材質	ABS、PC
付属品	ノズル		

三種のモードTURBO/SET/COOLを用途に応じて使い分けができます。

折りたたみ式で収納や持ち運びにも便利。

マイナスイオン搭載で髪がまとまり、髪にやさしいイオンドライヤーです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.