


品番：EA763AG-25L

品名：AC100V/1200W ヘアドライヤー(マイナスイオン/ピンク)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,890円(税抜) / 10,879円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,890円(税抜) / 10,879円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/20 18:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2083ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------------|------|------------------------------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-NE7M-P |
| 風量 | 1.6m ³ /分(ターボ時) | 消費電力 | 1,200W(ターボ/ホット時) |
| サイズ | 184(W)×85(D)×218(H)mm | 重量 | 550g |
| コード長 | 1.7m | カラー | ミストローズ |
| 電源方式 | 交流式 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 温風温度 | ・約90℃(ターボ時) ・約65℃(低温ケアモード時) | 機能 | ・ミネラルマイナスイオン ・イオンチャージ ・速乾ノズル |

ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。

低温ケアモード(約65℃)で、髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で、心地よく乾燥。
※低温ケアモードとは、ミネラルマイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。

速乾ノズル(内蔵)

縦型の強風と弱風で、ぬれた毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディに乾燥します。

ダブル外付け吹出口を採用

ミネラルマイナスイオンの吹出口は二か所(ダブル)外付け。ミネラルマイナスイオンを、ドライヤーの熱から守ります。

1.6m³/分の大風量でパワフルドライ。

髪にマイナスイオンをより引き付けるイオンチャージパネルで、さらさらで手触り感の良い髪へ。

ダブルミネラルマイナスイオンで、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
※ミネラルマイナスイオンとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生されるマイナスイオンです。

高い風圧で乾燥するため、ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。

ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと握るだけ。髪にマイナスイオンをよりひきつけます。

髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。

TURBO:強い温風

CARE:強い低温風

COLD:強い冷風

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA763AG-25M コメント 変更点:カラー</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.