


品番：EA763AG-25M

品名：AC100V/1200W ヘアドライヤー(マイナスイオン/ブラック)



販売価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
カタログ価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/09 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NE7N-H
消費電力	1,200W(ターボ/ホット時)	電源	AC100V(50/60Hz)
電源方式	交流式	風量	1.6m <sup>3</sup> /分(ターボ時)
温風温度	ターボ時:約90℃ 低温ケアモード時:約65℃	サイズ	184(W)×85(D)×218(H)mm
コード長	1.7m	重量	550g
機能	・ミネラルマイナスイオン ・イオンチャージ ・速乾ノズル	カラー	ダークグレー

### 【Wミネラル&マイナスイオン】

髪表面をコートし、キューティクルを密着ケア  
UV(紫外線)・摩擦ダメージを抑制します。

### 【高い風圧で乾燥】

ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。

### 【速乾ノズル(内蔵)】

縦型の強風と弱風で、ぬれて密着している毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥します。

### 【3段階の風温切替】

TURBO:強い温風で素早く乾燥

CARE:髪をいたわる強い低温風で、心地よく乾燥

COLD:強い冷風

髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。  
(すべてのモードで同じ強い風が出ます)

**【イオンチャージパネル】**

ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと握るだけで、髪にマイナスイオンをより引き付け、さらさらで手触り感のよい髪へ。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.