品番: EA763AG-42N

品名:AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/アイスブルー)



販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)				
カタログ価 格	6,670円(税抜)/7,337円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 08:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NE5M-A
風量	1.6m3/分(ターボ時)	消費電力	1,200W(ターボ/ホット時)
サイズ	184(W)×85(D)×216(H)mm	重量	545g
コード長	1.7m	カラー	アイスブルー
電源	AC100V(50/60Hz)	電源方式	交流式
機能	・マイナスイオン(外吹出し) ・速乾ノズル(内蔵)	温風温度	・約90℃(ターボ時) ・約65℃(低温ケアモード時)

速乾・大風量で低温ケアモード搭載。マイナスイオンでさらさらな髪へ。

速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥

低温ケアモードで髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で心地よく乾燥。

マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電 気も抑制。

温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。

髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。

·TURBO:強い温風 ·CARE:強い低温風

·COLD:強い冷風

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.