

品番 : EA763AG-44H

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(ナノイ-)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/08 15:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

カタログ訂正 22/11/01 5つのモードは搭載されておられません。(No.54 1205)

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NA2G-T
風量	1.3m3/分(ターボ時)	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1,200W	サイズ	157(W)×79(D)×217(H)mm
重量	約475g(セットノズル含まず)	温風温度	約110℃(ターボ時/室温30℃の時)
コード長	約1.7m	付属品	速乾ノズル
カラー	ブラウン	機能	「ナノイ-」 静電気抑制 「ナノイ-」イオンチャージ

軽くて使いやすいコンパクトサイズ

「ナノイ-」で髪の毛のうねりを整え、なめらかな指通り&うるおい地肌へ。

付属の速乾ノズルで毛束をほぐし、スピーディに乾燥

コンパクトタイプ。「ナノイ-」で美しい髪と地肌へ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

