

品番：EA763AG-45D

品名：AC100V/650W くるくるドライヤー(ナノイ-)



販売価格	15,530円(税抜) / 17,083円(税込)		
カタログ価格	15,530円(税抜) / 17,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/18 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2173ページ		



## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-KN7J-W
消費電力	650W(ドライ・温風時)	サイズ	69×340(L)mm
重量	375g	電源方式	交流式
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	1.7m
カラー	ホワイト	温風温度	約120℃(ドライ・温風:室温30℃の時)
機能	・ナノイ- ・イオンチャージ ・風温切替SET/DRY ・クールショット(冷風スイッチ) ・1種類のアタッチメント	付属品	ワイドブローブラシ

「ナノイ-」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ

地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。

本体前面のパネルを握るとナノイ-が髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。

押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。

ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。

ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.