

品番：EA763AG-46C

品名：AC100V/700W くるくるドライヤー



販売価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/18 08:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2173ページ		

マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング。

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-KE2J-N
電源	AC100V(50-60Hz)	消費電力	700W(DRY時)
電源方式	交流式	サイズ	φ53.5×334(H)mm
コード長	1.7m	重量	335g
温風温度	約120℃(ドライ・室温30℃の時)	機能	・マイナスイオン ・着脱フィルター
付属品	・ブローブラシ ・太ロールブラシ		

マイナスイオンが髪の手をやさしくコートし、サラサラツツヤにスタイリング

選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。

アタッチメントを使い分けて、思いのままにスタイリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.