

品番 : EA763AG-46D

品名 : AC100V/700W くるくるドライヤー



販売価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)		
カタログ価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/12 01:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-KE2L-W
消費電力	700W(DRY時)	サイズ	Φ 53.5×334(H)mm
重量	335g	コード長	1.7m
電源	AC100V(50-60Hz)	電源方式	交流式
機能	マイナスイオン	温風温度	約120°C(ドライ・室温30°Cの時)
付属品	プローブラシ、太ロールブラシ		
マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、サラサラツヤツヤにスタイリング			
選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。			
アタッチメントを使い分けて、思いのままにスタイリング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.