品番: EA763AG-46D

品名: AC100V/700W くるくるドライヤー



販売価格	6,900円(税抜)/7,590円(税込)				
カタログ価 格	6,900円(税抜)/7,590円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-KE2L-W
消費電力	700W(DRY時)	サイズ	φ 53.5×334(H)mm
重量	335g	コード長	1.7m
電源	AC100V(50-60Hz)	電源方式	交流式
機能	マイナスイオン	温風温度	約120℃(ドライ・室温30℃の時)
付属品	ブローブラシ、太ロールブラシ		

マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、サラサラツヤツヤにスタイリング

選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。

アタッチメントを使い分けて、思いのままにスタイリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.