

品番：EA763AJ-2

品名：1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー



販売価格	52,600円(税抜)／ 57,860円(税込)		
カタログ価格	52,600円(税抜)／57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/16 04:05現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2130ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	NH-YG18
シリーズ	極め炊き	容量	1.8L(1升)
消費電力	1290W	内釜	まる厚釜 (厚さ1.7mm)
サイズ	275(W)×370(D)×250(H)mm	重量	5.5kg
炊飯時間	白米:約36～50分 白米急速:約24～40分 炊きこみ:約55～61分 おこわ:約36～45分 おかゆ:約54～67分	コード長	1.1m
色	ステンレス		
IH炊飯			
内釜そのものを発熱させるIHによって、ガスなみの強い火力で釜の底から釜全体を加熱します。			
持続性の高い防虫効果を発揮します。			
業務用は、ふた開閉することが多いので高耐久仕様になっています。			
内なべを別途用意しておけば、次から次へと連続炊飯ができます。			
ステンレス・銅・アルミの三層構造の「まる厚釜」			
選べる炊飯メニュー「白米・白米急速・おこわ・おかゆ・炊きこみ」			

炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」
IHの熱を効率よく内釜に伝える「ディンプルステンレス内ぶた」
洗米OK内釜

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.