品番: EA763AJ-29H

品名:3.0合炊きマイコン炊飯ジャー



販売価格	19,900円(税抜)/21,890円(税込)				
カタログ価 格	19,900円(税抜)/21,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/05 01:36現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					

















495W(最大電力)のハイパワーでふっくら炊き上げる3合炊き炊飯器

## 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NL-BF05
シリーズ	極め炊き	容量	0.54L(3合)
消費電力	495W	内釜仕様	黒厚釜(厚さ2.5mm)
サイズ	235×325×195(H)mm	重量	2.7kg
ふた開け時の高さ	365mm	コード長	1.0m(マグネットプラグ式)
炊飯時間	エコ炊飯:約40分~53分 白米:約51分~60分 炊きこみ:約54分~61分 無洗米:約50分~60分 白米急速:約25分~40分 ※その他のメニューは取扱説明書をご 覧ください。		

24時間おいしく保温できる「うるつや保温」

炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたご はんが炊き上がります。

外して洗えるディンプルアルミ内ぶた

発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー

◇ ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」 
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
置き場所に困らない立つしゃもじがついています。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはん」メニュー

## 株式会社エスコ

釜全体を包み込む全面加熱が、芯までふっくら炊き上げます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.