

品番 : EA763AJ-39C

品名 : 1.0升 マイコン炊飯ジャー(熟成炊き)



販売価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2131ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NL-DB18
シリーズ	極め炊き	容量	1.8L(1升)
消費電力	900W	内釜	黒厚釜(厚さ2.5mm)
サイズ	290×395×250(H)mm	重量	4.6kg
ふた開き時の高さ	475mm	コード長	1m(マグネットプラグ式)
色	ホワイト	保温時間	うるつや保温:24時間まで(エコ炊飯・白米・無洗米・白米熟成・白米急速・すしめし) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
電源	AC100V(50/60Hz)		

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」

強い火力で炊き続けられる蒸気口付

立つしゃもじ付

2.5mmの黒厚釜でふっくら炊き上がります。

炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。

24時間おいしく保温できる「うるつや保温」

底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)

また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。

おいしく炊ける「無洗米」メニュー

水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。

炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のニオイ残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、ニオイ残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。

内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.