

品番：EA763AJ-4

品名：1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー(極め炊き)



販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：2 (2026/03/20 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2077ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-VG18
シリーズ	極め炊き	容量	0.18~1.8L(1升)
消費電力	1295W	内釜	黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ	280(W)×405(D)×245(H)mm	重量	4.9kg
ふた開き時高さ	470mm	炊飯時間	白米:約48分~58分 無洗米:約49分~59分 白米急速:約21分~32分 無洗米急速:約21分~32分
コード長	1.0m(直付け式)	色	ステンレス

IH炊飯

炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」

コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。

1合から最大1升まで炊ける

ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

操作パネルは、直感的に操作しやすい色分けボタンになっており、誰にでも使いやすくなっています。

お米の計量の手間を簡単にするため、お米の重さに対応した「kg水位線」がついています。
(カップ数に対応した水位線もついています。)

コードが製品に直づけされており、曲がって断線することを抑えます。

ふた開閉することが一般家庭より多い業務用だから、ヒンジは高耐久仕様になっています。

サツときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」

ボディ・ふた部に抗菌加工しており、汚れが付きにくくなっています。(操作パネル部除く)

抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.