

品番：EA763AJ-43R

品名：5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 79,700円(税抜)／ 87,670円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 79,700円(税抜)／87,670円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/11 07:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                 |                        |                |                             |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| メーカー            | 象印マホービン(ZOJIRUSHI)     | 型番             | NW-WB10                     |
| シリーズ            | 極め炊き                   | 容量             | 1.0L(5.5合)                  |
| 消費電力            | 1240W                  | 圧力設定           | 7段階                         |
| 白米炊き分け          | 5通り                    | 内釜             | 鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜<br>釜厚2.2mm |
| サイズ             | 275(W)×345(D)×215(H)mm | ふた開き時の高さ       | 445mm                       |
| コード長            | 1.0m(コードリール付き)         | 1回あたりの炊飯時消費電力量 | 139Wh                       |
| 1時間あたりの保温時消費電力量 | 16.7Wh                 | 重量             | 6.0kg                       |
| 色               | スレートブラック               | 付属品            | しゃもじ、白米計量カップ                |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」                        |
| 蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」            |
| 選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」                   |
| しゃっきりからももちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」         |
| 環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」 |
|                                               |

内ぶたは食器洗い乾燥機に対応し、毎日のお手入れがさらに簡単になりました。

すぐお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー

炊きたてはもちろん、レンジで解凍してもふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー

芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー

いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.