

品番 : EA763AJ-58F

品名 : 5.5合 IH炊飯ジャー(極め炊き)



販売価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/12 02:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-VK10
容量	1.0L(5.5合)	消費電力	1105W
内釜	黒まる厚釜(厚さ1.7mm)	圧力設定	3段階
1回あたりの炊飯時消費電力量	149Wh	1時間あたりの保温時消費電力量	16.1Wh
サイズ	255(W)×375(D)×205(H)mm	ふた開き時の高さ	410mm
重量	4.1kg	色柄	ブラック
電源コード	1.0m(コードリール式)	付属品	しゃもじ、計量カップ

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」

炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」

30時間おいしく保温できる「うるつや保温」

サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」

炊きこみごはんの後などオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能

お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」メニュー

発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー

釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」

環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」

取扱説明書が確認できる2次元コードつき

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.