

品番：EA763AJ-61A

品名：5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック)



販売価格	99,000円(税抜)／108,900円(税込)		
カタログ価格	99,000円(税抜)／108,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2130ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-PT10
シリーズ	炎舞炊き	容量	1.0L(5.5合)
消費電力	1240W	圧力設定	7段階
内釜	プラチナコート内釜(厚さ2.2mm)	サイズ	275(W)×345(D)×215(H)mm
重量	6.5kg	色	黒
ふた開き時の高さ	445mm	白米炊き分け	5通り
コード長	1.0m(コードリール付)	保温時間	極め保温:40時間まで(エコ炊飯・わが家炊き・しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち・鉄器おこげ・熟成・急速・すしめし・冷凍ごはん・蒸気セーブ) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
付属品	しゃもじ・計量カップ	お手入れ	フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、クリーニング機能、Ag+抗菌加工立つしゃもじ・プッシュボタン
1回あたりの炊飯時消費電力量	143Wh	1時間あたりの保温時消費電力量	16.4Wh

圧力IH炊飯
かまどの炎の激しいゆらぎを再現したローテーションIH方式。炊きムラを抑え、ごはんが大粒でふっくらもちもちに炊きあがります。
炊きこみごはんを炊いた後などのにおい残りを抑えます。
立つしゃもじ・計量カップ付
炊き分ける食感の範囲を広げ、家庭ごとの色々な好みに応える「わが家炊き」。前回食べたごはんの、かたさや粘りの感想を入力すると、炊き方を変えて食感を調整します。最大81通りの炊き方があり、どの家庭でも、好みの食感に炊くことができます。
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して7通りのメニューに炊き分けます。
ふたセンサーと底センサーが保温に適切な火加減で温度をコントロールし、水分の蒸発を抑え40時間までおいしく保温します。あたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」と、保温しない方におすすめの「保温なし」も選択できます。
蒸気口セットがないので、はずして洗える内ぶたと内釜を洗うだけ。お手入れがラクにできます。（その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください）
トップパネルは凹凸が少なく、お手入れ簡単。フレームは汚れが拭きやすいようにフラットにしています。
よく触れるプッシュボタンに抗菌効果のある銀イオン（Ag+）を配合しています。
抗菌効果の高い銀イオン（Ag+）を配合した立つしゃもじ付
内釜で洗米できます。
0.5カップごと（白米）の水位線があり、お茶碗1杯分の0.5合からでも炊けます。
炊飯後、しばらくするとセンサーが感知してふたを開けてほぐすよう、ブザーでお知らせします。
朝と夜など、2つの予約時刻で炊きあがり時間をセットできます。

代替品

	品番 EA763AJ-61E コメント 変更点:機能面向上
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.