

品番：EA763AJ-81B

品名：1.0升 炊飯ジャー(お好み炊き)



販売価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/17 19:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2131ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	RC-ME10
容量	1.8L(10合)	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	895W	内釜	極厚火釜(厚さ3.1mm)
サイズ	278(W)×345(D)×250(H)mm	重量	4.5kg
材質	ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ	コード長	約1.0m
付属品	しゃもじ、計量カップ、電源コードセット	1回あたりの炊飯時消費電力量	197.6Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力	0.36Wh	1時間当たりの保温時消費電力	22.6Wh
1時間あたりの待機時消費電力量	0.30Wh		

主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。

各銘柄の特徴を最大限に引き出して炊きあげます。

3.1mmの極厚火釜で、お米一粒一粒にしっかり熱を伝え、ふっくら炊き上げます。

底(860W)+蓋ヒーター(35W)のWヒーターで釜全体を一気に加熱!炊きむらの少ない炊飯が可能です。

タイマー付きで、炊き上がり時刻を予約できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.