

品番：EA763AJ-81C

品名：1.0升 炊飯ジャー(お好み炊き)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	RC-BMA10-B
容量	1.8L(10合)	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	895W	内釜	極厚火釜(厚さ3mm)
炊飯容量(最大)	白米/早炊き/エコ:1.8L(10合) 炊込み/玄米:1.08L(6合) おかゆ/全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合)	サイズ	284(W)×344(D)×253(H)mm
重量	4.5kg	コード長	約1m
蒸発水量	45.9g	1回あたりの炊飯時消費電力量	200.9Wh
1時間当たりの保温時消費電力	25.2Wh	1時間当たりのタイマー予約時消費電力	0.85Wh
1時間あたりの待機時消費電力量	0.67Wh	付属品	計量カップ:白米用1合(約180ml)、 無洗米用1合(約171ml)

底(860W)+蓋ヒーター(35W)で釜全体を加熱し、ムラなく炊き上げます。

お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。

タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

通常炊飯より約20分早い「早炊きモード」

消費電力は通常炊飯より約11%少ない「エコモード」

内釜と内ぶた、蒸気口セットを洗うだけ、お手入れも簡単です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.