

品番：EA763AK-28B

品名：AC100V/1400W 304x345x54mm IH調理器



販売価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/29 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	KZ-PH33-K
なべ使用可能サイズ	直径12～26cm	サイズ	304(W)×345(D)×54(H)mm
重量	2.5kg	消費電力	75W相当～1,400W
コード長	1.9m	火力	7段階火力調節
機能	温度過昇防止機能、切り忘れ自動OFF機能、なべ無し自動OFF機能、揚げ物そり鍋自動OFF機能付		
運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」 ('弱')が約25dB)			
ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブモード」搭載。1000W以下にパワーを抑え、ブレーカーが落ちる心配を減らせます。 (電源コードを抜いてもモードを記憶するので、毎回セットする手間が省けます)			
お鍋のだしが簡単にとれる「鍋だし作りコース」 (鍋が煮立ったら自動で火力を抑えて吹きこぼれを防止するので、だしをとるのが簡単。)			
とろ火・強火がボタン一つで調節可能な押すだけ「ワンタッチ火力操作」			

代替品

品番	EA763AK-28C
コメント	空焼探知機能・小物自動off機能付



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.