

品番：EA763AK-42

品名：AC100V/1400W 290x360x45mm IH調理器



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2077ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IHC-T61
火力調節	加熱調理: 保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W 相当) 揚げ物調理: 6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃ ・160℃・150℃)	電源	AC100V(50/60Hz共用)
サイズ(W×D×H)mm	290×360×45	なべ使用可能サイズ	加熱調理: φ12~24cm 揚げ物調理: φ18~22cm
重量	2.5kg	消費電力	1,400W
コード長	1.8m	材質	本体: ポリプロピレン、トップレート: 結晶ガラス
タイマー	1分~9時間59分	安全機能	なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トップレート過熱防止機能 揚げ物鍋ぞり検知機能 切り忘れ防止機能
使えるなべ(材質)	鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多	使えるなべ(形状)	底の平らなもの

	層鋼なべ ※種類によっては発熱しないことがあります。		揚げ物調理: 反りが1mm以下のもの 加熱調理: 反りが3mm以下のもの
カラー	ブラック		
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。			
操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。			
ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。			
調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。			
1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。			
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。			
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。			
小さなお子様がいるご家庭でも安心です。			
高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。			
加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。			
炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。			
表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。			
万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。			
カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.