

品番：EA763AK-56A

品名：AC100V/1350W グリルなべ



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2129ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	EP-RE20
満水容量	5.3L	消費電力	1350W
サイズ	380×445×240(H)mm	重量	5.5kg
付属品	遠赤平面プレート	プレート内寸	深なべ: φ 30.4×6.6mm 平面プレート: φ 30.5×3.7mm
色	ブラウン	コード長	2.5m(マグネット式)
最高温度	250℃(ふた無し)		

約10号サイズの大きいなべなので4人家族でもたっぷり食べられます。

直火でも使えます。

鍋料理はもちろん、お好み焼きや焼きそばまで料理できる1つで2役の電気グリル鍋です。

食材の彩り、だしの色が映える土鍋風のなべで食欲がそそられます。

「水量目盛つき」で、濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利です(土鍋風なべのみ)。

斜めに置けるふたなので、熱いふたに手が触れにくく、また、つまみ上部がフラットなので裏返しても安定して置けます。斜めに置いてもふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。

本体ガードがプレート面より高くなっているため、熱いプレートのふちに手が触れにくい安心設計です。(平面プレート使用時のみ)

温度調節レバー(スライド式)

なべとプレートは丸洗いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.