

品番：EA763AK-57

品名：AC100V/1000W グリルなべ



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/14 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2165ページ		



### 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	EP-SA10
鍋満水容量	2.1L	消費電力	1000W
サイズ	300×330×190(H)mm	重量	3.4kg
最高温度	230℃(ふたなし)	プレート内寸	φ222×52mm
コード長	2.5m	色	ブラック

煮る、焼く、炒めるが大活躍します。

鍋内部に水量目盛がついているので、味付けが簡単です。

直火には非対応です。

1~2人にちょうどいい、コンパクトタイプ。

ふたを置く時に斜めに固定できるつまみ形状だから、熱いふたに手が触れにくくなっています。斜めに置いてもふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。

焼肉や炒め物などを調理する時、なべのふちは非常に高温になっています。本体ガードがあると手が直接なべのふちに触れにくいので安心です。

丸洗いOK(なべ)

サッとひとふき「フラットヒーター」

スライド式温調

マグネットプラグ

樹脂とっ手付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.