

品番：EA763AK-5J

品名：AC100V/1300W ホットプレート



販売価格	27,000円(税抜) / 29,700円(税込)		
カタログ価格	27,000円(税抜) / 29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2077ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	EA-HA30
サイズ(W×D×H)mm	485×315×200	消費電力	1300W
重量	9.0kg	コード長	2.5m
最高温度	250℃(ふたなし)	プレート内寸	深型平面プレート: 406×272×35mm 焼肉プレート:406×272×32mm たこ焼きプレート:406×272×14mm
電源	AC100V 50/60Hz	温度調整範囲	保温～250℃
色	チャコール		

丈夫で長持ち、耐久性が高い3層構造のトリプルチタンセラミックコート+を使用※深型平面プレートのみ

深型平面プレート、深型穴あき焼肉プレート、区切り線つきたこ焼きプレートの3枚タイプ

穴から肉の余分な脂を落として煙や油の飛び散りを抑える深型穴あき焼肉プレートで焼肉をおいしく。

焼くから煮るまで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cmの深型平面プレート

直径43mmの大きなたこ焼きが30個焼ける区切り線つきたこ焼きプレート。

ヒーターの熱を反射し、熱効率を高める「反射板」(※深型穴あき焼肉プレート使用時)
水を入れた水受皿の上に反射板を置くだけで、ヒーターの熱をプレートに反射し、熱効率を高めます。水に熱を奪われにくいので温度上昇が早く、素早く焼き始められます。

ヒーターを取り外して、本体ガードとプレートを丸洗いできるので、気になる油污れもすっきりお手入れできます。プレートはとっ手が無いので洗いやすいです。

軽い力でセットできる「カチッと温度調節プラグ」

本体ガードがプレート面より高く設計されているので、プレートのふちに手が触れにくい安全設計です。

掴みやすい「ふたハンドル」

プレートをセットしなければ、通電しない安全機構

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.