

品番 : EA763AL-13F

品名 : AC100V/1000W オーブントースター



販売価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/12 02:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2076ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	EQ-SB22
庫内サイズ(W×D×H) mm	270×235×110	消費電力	1000W
タイマー	30分	重量	4.3kg
サイズ	335(W)×290(D)×260(H)mm	トレー内寸	227(W)×200(D)mm
電源コード	1.0m	温度調整範囲	80°C～250°C

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。

メニューに合わせて調節できる「80°C～高温250°C 温度調節」

表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」

お手入れ簡単! 「はずせるとびら」

「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」

調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」

山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm) & 庫内奥行23.5cm」

8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.