

品番 : EA763AM-15

品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ



販売価格	74,200円(税抜) / 81,620円(税込)		
カタログ価格	74,200円(税抜) / 81,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/09 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	MRO-S7D
庫内容量	27L	消費電力(50/60Hz)	レンジ:(最高)1,450W グリル・オープン:1,340W/1,340W
サイズ	483(W)×388(D)×355(H)mm	重量	約14.8kg
電源	AC100V(50-60Hz)	年間消費電力量	70.4kWh/年
温度調節(オープン)	100~210℃、250℃(250℃は短時間 運転) 発酵(30・35・40・45℃)	手動出力(レンジ)	1000W、600W、500W、200W相当、 100W相当
レシピ数/オートメニュー 数	132/106	付属品	外して丸洗いテーブルプレート1枚 (オープン兼用) スチーム小皿(1個) メニューシール
カラー	ホワイト	コード長	約1.4m

庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。

ボウルひとつでメインから副菜までかんたん調理できる「ボウルメニュー」  
※耐熱ガラスボウルのみ対応

重さをはかるからあたためも解凍も、分量おまかせ

過熱水蒸気をつかった「ノンフライ」  
過熱水蒸気とオーブンを使い、油を使わずカラッとフライ調理ができます。

庫内側面・背面には汚れが付きにくく、落としやすいシリコン系塗装を採用

テーブルプレートは汚れても外して洗えるから清潔。調理後の汚れを落としやすい。

ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。

あたたためもオープン調理もテーブルプレート1枚でできる。

天面全体にヒーターユニットを搭載しているから、ムラを抑えて焼き上げます。

グリーン購入法適合商品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.