品番: EA763AM-41E

品名: AC100V/1200W 電子レンジ(50/60Hz)



販売価格	<b>13,800円</b> (税抜)/ 15,180円(税込)				
カタログ価格	13,800円(税抜)/15,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2128ページ				



















単機能レンジターンテーブルの17Lです

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IMB-T178
庫内容量	約17L	周波数	50/60Hz
消費電力(50/60Hz)	900/1200W	サイズ	440(W)×325(D)×255(H)mm
タイマー	10秒~15分	重量	10.6kg
高周波出力	50Hz:500/200W相当 60Hz:650/500/200W相当	電源	AC100V(50/60Hz共用)
材質	鋼板、ガラス、ABS樹脂	丸皿サイズ	約φ255mm
発振周波数	2450MHz	電源コード	1.5m

ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。

シンプル操作で簡単あたため

シンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。

選べる3段階出力

あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。

最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。

楽ちん自動調理メニュー

5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。

庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。

シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。

周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.