

品番：EA763AM-43

品名：AC100V/1300W 電子レンジ(50/60Hz)



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/15 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2076ページ		



単機能レンジフラットテーブルミラーガラスの18Lです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IMB-FM1805
庫内容量	約18L ※2	周波数	50Hz/60Hz
消費電力(50/60Hz)	950W/1,300W	サイズ(W×D×H)mm	458×354×286
重量	12.2kg	電源	AC100V
高周波出力	50Hz:強500W 60Hz:強650W、弱500W ※1	発振周波数	2,450MHz
最大設定時間	15分	電源コードの長さ	1.5m
加熱室有効サイズ	約295(W)×318(D)×180(H)mm	材質	鋼板、ガラス、ABS樹脂
カラー	ブラック		

※1 高周波出力650W/500Wは、短時間高出力機能であり、持続時間は10分です。650W/500Wの設定で10分連続で使用した後は、出力を350Wに下げた状態で運転します。

※2 庫内総容量とは、JISの判定基準にもとづき算出された容量です。

スタイリッシュで上品なデザイン。

調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。

インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。

庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。

◆シンプル操作で簡単あたため

シンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。

◆庫内ひろびろフラットテーブル

料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.