

品番：EA763AM-48

品名：AC100V/1420W スチームオーブンレンジ



販売価格	58,800円(税抜) / 64,680円(税込)		
カタログ価格	58,800円(税抜) / 64,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2076ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	MS-F2601
庫内容量	26L ※1	消費電力(50/60Hz)	電子レンジ:1,420W グリル・オーブン:1,430W
サイズ(W×D×H)mm	490×390×373	重量	18kg
電源	AC100V	タイマー	電子レンジ:3分(1,000W)、30分(600W・500W)、95分(200W) グリル:30分 ※3 オーブン:90分 ※4
ヒーター出力	上ヒーター:900W 下ヒーター:500W (グリル、オーブン)	加熱室有効サイズ	約W390×D305×H190mm
コード長	約1.4m	電子レンジ機能の年間消費電力量	60.6kWh/年 ※2
オーブン機能の年間消費電力量	12.8kWh/年 ※2	年間待機時消費電力量	0.0kWh/年 ※2
年間消費電力量	73.4kWh/年 ※2	高周波出力(レンジ)	1,000W※1・600W・500W・200W相当

発振周波数	2,450MHz (レンジ)	温度調節(オープン)	40℃(発酵)、110~250℃※4
材質	耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D	カラー	ブラック
付属品	角皿(金属製)※レンジ加熱では使用できません。		

時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオープンレンジです。

タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。

ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。

水蒸気となるまでのスピードが早いので、スチーム力は最大限に発揮されます。

自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。

タンク式、過熱水蒸気オープンレンジ。

◆スチーム調理を手軽に楽しむ

あたため・グリル・オープンまでできる。

毎日の「美味しい」を叶える、マルチに活躍する1台。

◆スチーム(過熱水蒸気)で美味しく調理

タンク式のスチーム力は段違い。水タンクからボイラー室で加熱され、水蒸気の状態在庫内に噴出。スチームが庫内のすみずみまで行き届くから、食材をよりムラなくしっとりジューシーに焼きあげます。さらに水蒸気が余分な脂を落とすからヘルシーな仕上がりに。

・オープン

上下にあるヒーターが庫内の温度を一定に保ち、中まで火を通しじっくり焼き上げます。

・グリル

火の通りやすいものや、表面に焦げ目をつけたいものを高温で一気に焼き上げます。

・あたため

料理のあたため直しや冷凍食品の加熱など、すばやくあたためます。

◆時短ブースト機能搭載

あたため開始後、「時短」ボタンを押すと自動で出力が上がり、あたため時間を短縮します。忙しい朝のお弁当づくり、パパッと食べたいランチタイムや、疲れた夜の晩ごはんにも大活躍。

◆自動メニューは108種類

時短メニューは28種類、ヘルシーメニューも26種類入っているので料理の幅がさらに広がります。

◆使いやすいひろびろ庫内

大皿料理も入るワイドサイズ、ピザも楽々の幅39cm。手前開きドアなので取り出しやすい。

◆簡単お手入れ

汚れてもサッと拭けるフラットテーブル。付属品は丸洗いでできるので、いつでも清潔に使えます。

※1:庫内総容量とは、JISの判定基準にもとづき算出された容量です。

※2:年間消費電力量は、省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。実際に使用する年間消費電力量は、周囲環境・使用回数・使用時間・食材の量によって左右されます。コンセントに電源プラグを接続した状態で、表示部が消灯しているとき(待機時)の消費電力は0Wです。

※3:高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中に自動的に600Wに切り替わります。

※4:オープン加熱220~250℃での運転時間は約5分です。その後、自動的に210℃に切り替わります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

