

品番 : EA763AN-105

品名 : AC100V 電動ミシン(フットコントロール/シガー)



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2095ページ		



### 仕様

メーカー	シンガー (SINGER)	型番	SN1851
サイズ(W×D×H)mm	416×193×300	重量(kg)	5.7
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	60W
ステッチ	36種類	付属品	ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、糸巻き押え(大)、糸巻き押え(小)、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(14号針3本入)、ボビン、シームガイド、送りカバープレート、補助糸立て棒、糸こま座、ソフトカバー、フットコントローラー(電源コード兼用)、取扱説明書
機能	フリーアーム、LEDライト、自動ボタンホール	材質	ABS樹脂、他

スタート・ストップ、スピード調整も自由自在のフットコントローラー

糸かけが見やすい丸みのあるフォルム

パワフルモーター内蔵

ジーンズの重ねぬいもグングン縫える

美しい流線型の作業スペース

大活躍してくれる多彩なステッチ

下糸らくスルー

ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。もう下糸を引き上げる必要はありません。

送り調節、切り替えダイヤル

薄物から厚物など素材に合わせて、好みのぬい目の長さに調節できます。S1/S2模様への切り替えも簡単です。

模様選択ダイヤル

ダイヤルを合わせるだけで、直線ぬい、ジグザグ、まつりぬい、ボタンホールなどが簡単に選べます。

7枚送り歯

自動針穴糸通し

面倒な糸通しもレバーひとつで針に糸が通せます。※家庭用ミシン針11～16使用時

フリーアーム

補助テーブルを外せば、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒ものぬいがラクにできます。

LEDライト

高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全な発光ダイオード(LED)採用。

自動ボタンホール

ボタンをセットするだけで自動でボタンにピッタリのボタンホールができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.