

品番 : EA763AN-106

品名 : AC100V コンピュータミシン(ジャノメ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 56,200円(税抜) / 61,820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,200円(税抜) / 61,820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 13:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2095ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|----------------------|--------|---|
| メーカー | ジャノメ (JANOME) | 型番 | JN831 |
| サイズ(W×D×H)mm | 348×183×292 | 重量(kg) | 5.6 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 35W |
| ステッチ | 59種類 | 付属品 | 基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ポピン3個(1個はミシン内ガマ内)、針パック(14号針3本入)、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード |
| 機能 | 自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール | 材質 | ABS樹脂、他 |
| 使用針 | 家庭用 HA×1 | 最高ぬい速度 | 毎分700針 フットコントローラー使用時 毎分820針 |
| プログラム自動糸切り機能付 | | | |
| LCDスクリーン付 | | | |
| 7枚歯布送り | | | |

パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。

針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。

基本機能が充実したミシンです。

ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。

薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。

左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。

LEDライトで手元を明るく照らします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.