

品番：EA763AN-27A

品名：AC100V/1000W コードレススチームアイロン



販売価格	5,220円(税抜) / 5,742円(税込)		
カタログ価格	5,220円(税抜) / 5,742円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/29 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2073ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IRN-CL30C
用途	スチーム・ドライ兼用	消費電力	1,000W
タンク容量	300mL	サイズ	本体:305(W)×124(D)×145(H)mm スタンド収納時サイズ:340(W)×130(D)×230(H)mm
重量	約1kg(本体のみ)	コード長	1.5m
アイロン面	287.5cm ²	材質	ポリプロピレン、アルミニウム
電源	AC100V(50/60Hz)	蒸発発生方法	滴下式
自動温度調節	約100~190℃	温度過上昇防止装置	温度ヒューズ
かけ面処理	セラミックコート	付属品	注水カップ

耐久性に優れたセラミックコーティングで、なめらかな使い心地のコードレススチームアイロン

立ち上げまで最短30秒。忙しい時間帯でもサッとアイロン掛けできます。

布の厚さに合わせて切り替えできる2段階スチーム、スチームショット、霧吹き機能を使い分けて、様々な衣類のお手入れができます。

スチームショット・霧吹き機能搭載

かけ面はセラミックコーティング加工

衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。

コードが邪魔にならない、コードレスタイプ。

■2段階スチーム

布の厚さに合わせてスチーム量を切り替えられます。

・ハーフスチーム:薄手の布に。

・スチーム:厚手の布に。

■霧吹き機能

霧吹き+ドライアイロンで、ワイシャツや

Tシャツのシワをきれいに伸ばします。

■スチームショット

ハンガーに掛けたままシワ伸ばしができます。

衣類についたニオイ取りにも使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.