

品名：AC100V/1400W コードレススチームアイロン



販売価格	21,900円(税抜)／ 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜)／24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/12 10:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2126ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NI-WL708-PN
サイズ	アイロン本体:110(W)×226(D) ×130(H)mm 収納時:180(W)×294(D)×228(H) mm	アイロン面	約170cm2
重量(kg)	本体:1.1 収納時:2.0	スプレー	マイクロ
消費電力	1,400W	タンク容量	160ml
スチーム量	最大約15g/分(平均13g/分)	スチーム噴出量切替	2段階、全温度
スチーム持続時間	最長約180秒	ショット	・ハイパワーショット ・ハンガーショット ・ハイパワースチーム
コード	140cm(コードリールつき)	スチーム穴数	32
かけ面	ベース:約170cm ² 材質:ニッケルコート(ミラーマジ軽) 種類:Wヘッドベース・ラウンドベース・	スタンド形状	セーフティ後方コード引出口

	蓄熱ベース		
ニッケルコーティング	丈夫さと滑りの良さを両立（熱くなると滑りが良くなる特性）	立ち上がり時間	約100秒
目詰まり防止機能	○	色	ピンクゴールド
持ち替えずに左右前後にスイスイ動かせる。			
「Wヘッドベース」でアイロンかけをもっと簡単&スピーディーに。			
ベース全体からたっぷりのスチームで、シワなくキレイに。			
ハンドルに抗菌加工を施し、使う時に触れる部分の清潔性にも配慮。			
たっぷり使えてしっかりシワのばし。 最大スチーム量約15%アップ(メーカー従来品比)&マイクロスプレー。			
衣類の脱臭・除菌はもちろん、抗菌ハンドルでいつも清潔。			
<水もれストッパー> スチーム使用中の水もれを防止。使用後の通電乾燥も不要です。			
<全温度スチーム> 中温・低温でもスチームが使え、デリケート素材のお手入れも簡単です。			
前後に動かしてもシワになりにくいから、アイロンを持ち替えることなく前後左右にアイロンかけができます。			
キレイに仕上げる決め手の1つは「安定した温度でかけること」。 コードレスアイロンで、スチーム機能を使っても冷めにくい蓄熱構造。			
パリッと仕上げたい綿素材のベッドシーツやテーブルクロスなども、シワを伸ばしながら除菌ができます。			

代替品

	品番 EA763AN-9J コメント 変更点:ハンガーショット機能なし、色
	品番 EA763AN-5C コメント スチーム量など異なります仕様要確認

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.