

品番 : EA763AN-9J

品名 : AC100V/1400W コードレススチームアイロン



販売価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/12 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2073ページ		



「Wヘッドベース」でスイッとラクラクアイロンかけ

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NI-WL709-PC
サイズ	アイロン本体:110(W)×230(D)×130(H)mm 収納時:180(W)×290(D)×210(H)mm	アイロン面	約170cm ²
重量	本体:1.1kg 収納時:2.0kg	スプレー	マイクロ
消費電力	1,400W	タンク容量	160ml
スチーム量	最大約15g/分(平均13g/分)	スチーム噴出量切替	2段階、全温度
スチーム持続時間	最長約180秒	ショット	・ハイパワーショット ・ハイパワースチーム
コード	140cm(コードリールつき)	スチーム穴数	32
かけ面	ベース:約170cm ² 材質:ニッケルコート(ミラーマジック) 種類:Wヘッドベース・ラウンドベース・蓄熱ベース	スタンド形状	セーフティ後方コード引出口
ニッケルコーティング	丈夫さと滑りの良さを両立(熱くなると滑りが良くなる特性)	立ち上がり時間	約100秒

目詰まり防止機能

有

色

ピンクページュ

大容量タンク

パワーショット&マイクロスプレー搭載でがんこなシワにも。

使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利

ミラーマジ軽ベース

衣類の上をすべるように動かせるから、軽々、簡単に使えます。

Wヘッドベース

前後に動かしてもシワにならずに簡単です。

ワイドベース

大きなかけ面で、ラクにシワとり。

スリムヘッド

細かい作業もきれいにできます。

蓄熱ベース

安定した温度でアイロン掛けが可能。

丸みのあるエッジで、キレイな仕上がり。

シワがのばしやすい、たっぷりのスチーム量

スチームを広げる効果のあるディンプル(くぼみ)をアイロン面全体に配置。

全温度スチーム

中温・低温でもスチームが使え、デリケート素材のお手入れも簡単です。

スチーム使用中の水漏れを防止。使用後の通電乾燥も不要です。

自動ヒーターオフ

スチーム、ドライ、スプレー兼用

代替品

	品番 EA763AN-5C コメント 変更点:外観、性能向上
---	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.