

品番：EA763AP-100J

品名：AC100V/ 58W(168L) 冷蔵庫

	販売価格	63,200円(税抜)／69,520円(税込)		
	カタログ価格	63,200円(税抜)／69,520円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 12:59現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B17FW-W
容量	168L(冷蔵室:124L、冷凍室:44L)	ドア開閉	右開き
サイズ	480(W)×586(D)×1,293(H)mm	重量	36kg
消費電力(50/60Hz)	電動機:54W/58W 電熱装置:120W	トップテーブル耐熱温度	100℃
カラー	ホワイト	ボトル棚収納数	ペットボトル1.5L×3本or2L×3本
据付必要奥行寸法	644mm	定格消費電力	電動機:54W(50Hz)、58W(60Hz) 電熱装置:120W(50/60Hz)
年間消費電力量	308kWh/年(50/60Hz)	冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
貯氷量	45個	特長	全段ガラストレイ LED庫内灯 温度調節機能
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ			
買い置き・作り置きに便利な大容量冷凍室。			
ノンフロン			
インテリアと調和するマットな質感のデザイン。			

ノイズレスで清潔感のあるクリアドアポケット

カテキン抗菌・脱臭フィルター

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.