

品番：EA763AP-100L

品名：AC100V/ 53W(180L) 冷蔵庫

	販売価格	71,400円(税抜)／ 78,540円(税込)		
	カタログ価格	71,400円(税抜)／78,540円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:23現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2126ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B18C1-W
容量	180L(冷蔵室:120L(食品収納スペースの目安:98L)/冷凍室:60L)	ドア開閉	右開き
サイズ	497(W)×595(D)×1,350(H)mm	重量	41kg
消費電力(50/60Hz)	電動機:53W 電熱装置:120W	トップテーブル耐熱温度	100℃
カラー	マットオフホワイト	ボトル棚収納数	ペットボトル2L×4本
据付必要奥行寸法	645mm	年間消費電力量	272kWh/年(50/60Hz)
冷蔵室	・全段ガラストレイ ・LED庫内灯 ・温度調節機能	冷凍室	【仕様】 ・深型上段ケース ・仕切りケース(貯氷箱)付 <貯氷数63個>
冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月	貯氷量	63個
脱臭機能	・カテキン抗菌 ・脱臭フィルター	ドア面材	フラットスチール鋼板ドア
製氷皿付			
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ			

買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室
インバーター搭載で静音＆省エネ設計のパーソナル冷蔵庫です。
キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。
「カテキン抗菌」「脱臭フィルター」採用で、冷蔵室内を清潔に保ちます。
全段ガラス棚で汚れをさっと拭き取れ、お手入れも簡単です。
【静音化設計】 運転音が気になりにくい。 約19dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。
【使いやすさ】 整理しやすい冷蔵庫。 高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット。 上段には卵や瓶類などの小物を、中段には高さがある調味料ボトル、下段には2Lのペットボトルを収納できます。
【耐熱トップテーブル】 耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオーブンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。

代替品

	品番 EA763AP-100M コメント 変更点:型番
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.