

品番 : EA763AP-100N

品名 : AC100V/ 53W(180L) 冷蔵庫



販売価格	80,200円(税抜) / 88,220円(税込)		
カタログ価格	80,200円(税抜) / 88,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 13:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B18C3-W
容量	180L(冷蔵室:120L/冷凍室:60L)	ドア開閉	右開き
サイズ	497(W)×595(D)×1350(H)mm	据付必要奥行寸法	645mm
消費電力	電動機:53W(50/60Hz) 電熱装置:120W(50/60Hz)	年間消費電力量	272kWh/年(50/60Hz)
省エネ基準達成率	115% ※2021年度達成基準に基づく達成率	運転音	約19dB(A)
トップテーブル耐熱温度	100℃	重量	41kg
冷蔵室	・全棚ガラストレイ ・LED庫内灯 ・温度調節機能	ボトル棚収納数	ペットボトル2L×3本
冷凍室	・深型上段ケース ・仕切りケース(貯氷箱)付き	冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
貯氷量	63個	脱臭機能	カテキン抗菌・脱臭フィルター
カラー	マットオフホワイト		

インバーター搭載で静音&省エネ設計
設置に必要な「放熱スペース」が最小限で、一人暮らし・二人暮らしのキッチンにもすっと収まります。
冷凍食品のまとめ買いや作り置きなど、たっぷり収納できる大容量冷凍室
フラットスチール鋼板ドア採用でインテリアになじむシンプルなデザイン
トップテーブルには電子レンジやオープンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。
冷凍室を開けると同時に上段も一緒に引き出せます。
冷凍食品がタテに収納できる深型ケースで出し入れがスムーズです。
仕切りケースは、冷凍食品の区分け収納や、製氷皿と組み合わせて貯氷箱として使えます。
高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット
汚れをさっと拭き取れる全段ガラス棚で、お手入れも簡単です。
面倒な霜取りが不要な自動霜取り機能搭載
庫内は明るく見やすいLED照明を採用
グリーン購入法適合商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.