

品番：EA763AP-152

品名：AC100V/DC12・18・24V/10.5L コードレス冷温庫



販売価格	104,400円(税抜) / 114,840円(税込)		
カタログ価格	104,400円(税抜) / 114,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 22:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2075ページ2453ページ		



### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UL18DD (XMGZ)
容量	仕切り板なし:10.5L 仕切り板あり:左3.5L・右6.5L	入力電源	・スライド式リチウムイオン電池 14.4V /18V ・マルチボルト蓄電池(残量表示付) ・家庭用交流100V電源 (AC100V 50 /60Hz) ・車載電源 (DC 12/24V)
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 26g) 圧縮方式	加温方式	ワイヤーヒーター方式
サイズ	315(W)×481(D)×312(H)mm	重量	10.9kg(蓄電池1個装着時)
付属品	18Vバッテリー、ACアダプタ (AC100V・2A)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板	設定温度	-18℃~60℃ 17段階温度調整
蓄電池装着可能数	2個	USB出力	USB-A:5V/2.4A USB-C:5V/3A、9V/2.2A
使用可能バッテリー	EA813HF-12・16(14.4Vシリーズ) EA813HF-15A・17B・19A・21A・22A(18Vシリーズ)	充電時間	約2時間15分

一充電当たりの作業量	<p>【保冷時30℃】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1部屋 <ul style="list-style-type: none"> <li>－18℃:約2時間45分(電池1個)、約5時間30分(電池2個)</li> <li>5℃:約6時間(電池1個)、約12時間(電池2個)</li> </ul> </li> <li>・2部屋 <ul style="list-style-type: none"> <li>－18℃/5℃:約3時間30分(電池1個)、約7時間(電池2個)</li> </ul> </li> </ul> <p>【保温時 0℃】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1部屋 <ul style="list-style-type: none"> <li>60℃:約3時間(電池1個)、約6時間(電池2個)</li> </ul> </li> </ul>	使用温度範囲	0～40℃
------------	---	--------	-------

大容量18Vバッテリー付き

※充電機は本体で充電可能です。また、別売の急速充電器もご使用いただけます。

17段階温度設定

-18℃、および-15℃～60℃の5℃単位で設定可能

蓄電池の充電機能付き

冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。

【充電時間】

BSL36A18X:約2時間15分

BSL36B18X:約3時間40分

※充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。

仕切板自動検出機能付き

仕切板を検出して自動で部屋数を切替えます。

仕切板を検出して自動で部屋数を切替えます。

防水保護等級IPX4

ドレンコック付き

600mlペットボトルを9本収納可能

全庫内容積:10.5L

片部屋の庫内容積:左3.5L、右6.5L

2部屋を個別に温度設定でき使い方が広がる最大設定温度差30℃

・付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレートできます。また、左右で異なる温度を設定できるためさまざまな使い方ができます。最大設定温度差は30℃です。

・庫内に入れるものが少ない時は「片部屋モード」に設定。蓄電池の減りが抑えられます。

持ち歩きが楽なコンパクトサイズ

可動式のキャリーハンドルでスムーズに持ち運べます。ショルダールベルト付で肩に掛けての移動もできます。

USB端子付き

最大20W出力可能。スマートフォン等の充電などに使用できます。

(USBコードは市販品をご使用ください。)

3電源使用可能

コンセント:インバータ付エンジン発電機で使用可能

車(シガーソケット):エンジンのリスタート時も安心

蓄電池

LEDライト付き(両側2箇所)  
暗い場所でも庫内が見やすい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.