

品番：EA763AP-158

品名：AC100V/DC12・18・24V/36L コードレス冷温庫



販売価格	151,900円(税抜) / 167,090円(税込)		
カタログ価格	151,900円(税抜) / 167,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/20 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2075ページ2453ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UL18DE(WMGZ)
容量	仕切り板なし:36L 仕切り板あり:左8L・中央8L・右15L	入力電源	・スライド式リチウムイオン電池 14.4V /18V ・マルチボルト蓄電池 (残量表示付) ・家庭用交流100V電源 (AC100V 50 /60Hz) ・車載電源 (DC 12/24V)
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス (R134a 35g) 圧縮方式	加温方式	ワイヤヒーター方式
サイズ	340(W)×829(D)×450(H)mm	重量	21.1kg (蓄電池1個装着時)
付属品	18Vバッテリー、ACアダプタ (AC100V・3.5A)、車載用DCコード、クリアトレイ、仕切板	設定温度	-18℃～60℃ 17段階温度調整 -18℃および-15～60℃の5℃単位 2部屋モード時の最大設定温度差: 60℃ 3部屋モード時の最大設定温度差: 左-中央、中央-右部屋間 60℃ / 左-右 部屋間 78℃
蓄電池装着可能数	2個	充電時間	約3時間40分
使用可能バッテリー	EA813HE-12・16(14.4Vシリーズ) EA813HF-15A・17B・19A・21A・22A(18Vシリーズ)	一充電当たりの作業量	【保冷時30℃】 ・1部屋 -18℃:約3時間30分(電池1個)、約7時間(電池2個) 5℃:約8時間(電池1個)、約16時

			間(電池2個) 【冷凍/保冷/保温時30℃】 ・3部屋 -18℃/5℃:約2時間45分(電池1個)、約5時間30分(電池2個) 【保温時0℃】 ・1部屋 60℃:約2時間30分(電池1個)、約5時間(電池2個)
使用温度範囲	0~40℃		

大容量18Vバッテリー付き

※充電機は本体で充電可能です。また、別売の急速充電器もご使用いただけます。

17段階温度設定

-18℃、および-15℃~60℃の5℃単位で設定可能

蓄電池の充電機能付き

冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。

【充電時間】

BSL36A18X:約2時間15分

BSL36B18X:約3時間40分

※充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。

2Lペットボトルを10本収納可能

全庫内容積:36L

各部屋の庫内容積:左8L、中央8L、右15L

見やすいスイッチパネル

温度表示が横位置になり、よりわかりやすくなりました。

仕切板自動検出機能付き

仕切板を検出して自動で部屋数を切替えます。

3部屋モード搭載!大容量36L

付属の仕切板で庫内を3部屋にセパレートできます。

また、左右中央で異なる温度を設定できます。最大温度差は78℃です。

庫内に入れるものが少ない時は「片部屋モード」に設定。蓄電池の減りが抑えられます。

12V出力ソケット・USB端子付

12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。

(車載用機器、USBコードは市販品をご使用ください。)

※12V出力は蓄電池のみからの出力です。

3電源使用可能

コンセント:インバータ付エンジン発電機で使用可能

車(シガーソケット):エンジンのリスタート時も安心

蓄電池

LEDライト付き(両側2箇所)

暗い場所でも庫内が見やすい。

生活防水仕様 防水保護等級IPX4

突然の雨でも安心です。(小雨の内に屋内へ移動させてください)

ドレンコック付き

大口径でお掃除後の水抜きが速い。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.