

品番 : EA763AP-215

品名 : AC100V/66W(118L) 冷蔵庫



販売価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/12 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2074ページ		



耐熱トップテーブルで電子レンジなどが乗せられます。製氷皿付きです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IRSD-12B
容量	118L(冷蔵庫:90L、冷凍庫:28L)	ドア開閉方向	右開き
サイズ(W×D×H)mm	480×525×1160	重量	31kg
消費電力(50/60Hz)	58W/66W	定格電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
コード長	約1.8m	材質	鋼板、PS、PP、ガラス
冷凍室の性能	【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月	カラー	ホワイト
年間消費電力量	230kwh/年	省エネ基準達成率	100%(2021年)
付属品	製氷皿、ガードレール(2枚)		

どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。

コンパクトなのにしっかり大容量!

すっきり収納できます。

丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。

冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。

1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。

3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。

ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。

天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.