

品番：EA763AP-220B

品名：AC100V/73W(153L) 冷蔵庫



販売価格	73,400円(税抜)／80,740円(税込)			
カタログ価格	73,400円(税抜)／80,740円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 16:47現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2127ページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IRSN-15B
容量	153L(冷蔵室:93L、冷凍庫:60L)	ドア開閉	右開き
サイズ	516(W)×637(D)×1339(H)mm	重量	41kg
消費電力(50/60Hz)	67/73W	トップテーブル耐熱温度	100℃
コード長	約1.9m	電源	AC100V(50/60Hz共用)
定格入力	67/73W	霜取装置入力	103W
年間消費電力量	50Hz:262kWh/年 60Hz:247kWh/年	省エネ基準達成率	117%
付属品	製氷皿		

一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です。

温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。

ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。
<大容量で整理もしやすい冷蔵室> 可動式のガラス棚やケース、ドアポケット付きで庫内をすっきり整理できます。 ドアポケットには卵や2Lペットボトル、1L牛乳パックが入って収納力抜群。 ケースには、かさばる野菜や果物などを丸ごと収納。
<引き出し式の冷凍庫> 中が見えて取り出しやすい、透明引き出し付き。 必要な引き出しだけを開けるので冷気が逃げにくい。 3段の引き出しに冷凍食品も作り置きのおかずもまとめて収納。
耐熱式のトップテーブルなので、電子レンジやトースターを載せて使えます。
市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
製氷皿付
LED庫内灯付
ガタつきを防ぐ調節脚付

代替品

	品番 EA763AP-220C コメント 操作パネルが前面⇒庫内に変更
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.