


品番：EA763AP-235

品名：AC100V/73W(85L) 冷凍庫

	販売価格	46,200円(税抜)／ 50,820円(税込)		
	カタログ価格	46,200円(税抜)／50,820円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 （2024/05/18 14:57現在）		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2163ページ		





仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IUSD-9B
容量	85L	ドア開閉方向	右開き
サイズ(W×D×H)mm	550×582×845	重量	32kg
消費電力(50/60Hz)	68W/73W	定格電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
トップテーブル耐熱温度	100℃	コード長	1.8m
材質	鋼板、PS、ABS、銅等	冷凍室の性能	【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ※食品の種類・冷凍方法・店頭での保存状態・周囲温度などによって変わります。
カラー	ホワイト		

冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。

各段ごとに直接冷凍できるシステムになっているため、食品を素早く冷凍することができます。85Lは引き出しが4個ついています。

耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。

トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfです。
2台目におすすめサイズのノンフロン前開き式冷凍庫です。
前開きで、庫内の整理がしやすい引き出し式。
トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。
温度調節も3段階。食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)
スリムボディで場所を選ばずに使えます。
お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度
モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。
定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。
市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.