

品番：EA763AP-252

品名：AC100V/45W(40L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)



販売価格	48,900円(税抜)／53,790円(税込)		
カタログ価格	48,900円(税抜)／53,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2075ページ2453ページ		



カタログ訂正 25/10/31 内寸の訂正。誤:318×250×380mm、正:465×254×386mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IPD-4A-B
容量	40L	重量	14kg
外寸(W)×(D)×(H)mm	615×390×480	内寸(W)×(D)×(H)mm	465×254×386
方式	コンプレッサー式	電源	DC12V/24Vまたは、AC100V(ACアダプター使用)
消費電力	MAX急速モード:45W、ECO節電モード:30W	設定温度	-20～20℃
収納目安	500mlペットボトル:28本 350ml缶:66本	材質	PE、PS、シクロペンタン等
電源コード長	交流電源:2.0m(電源コード+ACアダプター) 直流電源:約3.4m	使用環境温度	10～32℃(加温機能はありません)
USBポート出力	5V、1A	付属品	電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード

－20～20℃の温度設定ができるポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC電源にも対応していますので、自宅でのサブ冷蔵庫としてもおすすめです。
本体にはスマホ等の充電ができるUSBポート付き。
普通車・大型車どちらでも使えます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
ポータブル電源にも対応。※ポータブル電源の種類によっては使用できない機器があります。
キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
買物カゴ1.3個分!驚きの大容量!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.