

品番 : EA763AP-37G

品名 : AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(サンドグレー)



販売価格	9,420円(税抜) / 10,362円(税込)		
カタログ価格	9,420円(税抜) / 10,362円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2132ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	CK-SA08-HZ
容量	0.8L	サイズ(mm)(W×D×H)	230×160×170(本体のみ) 230×160×190(ベース含む)
色	サンドグレー	消費電力	1300W(湯沸かし時)
電源コード	1.3m	本体質量	0.8kg(本体のみ) 1.1kg(ベース含む)
湯沸かし時間	約60秒(カップ1杯(140mL)) 約4分(満水(800mL))		

<6つの安全設計>

「転倒湯もれ防止構造」倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。

「本体二重構造」外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。(本体接続部は熱くなります)

「自動電源オフ」沸とうを検知して、自動的に電源オフします。

「空だき防止」空だきを検知して、自動的に電源オフします。

「給湯ロックボタン」ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。

「蒸気セーブ構造」湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。

毎日、清潔に使うために!「Ag+抗菌加工 本体外側・ふた上面 (注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」

ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりプロック」

お手入れしやすい「フラットふた」と「広口内容器」

必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」

「カップ1杯(140ml) 約60秒」

スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」

ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」

持ちやすい形状のハンドル

流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.