

品番：EA763AP-40A

品名：AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(ブラウン)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,420円(税抜) / 10,362円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,420円(税抜) / 10,362円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/04/30 22:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2132ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |                                      |                |   |
|--------|--------------------------------------|----------------|---|
| メーカー   | 象印マホービン(ZOJIRUSHI)                   | 型番             | CK-SA08-TZ                              |
| 容量     | 0.8L                                 | サイズ(mm)(W×D×H) | 230×160×170(本体のみ)<br>230×160×190(ベース含む) |
| 色      | チェスナットブラウン                           | 消費電力           | 1300W(湯沸かし時)                            |
| 電源コード  | 1.3m                                 | 本体質量           | 0.8kg(本体のみ)<br>1.1kg(ベース含む)             |
| 湯沸かし時間 | 約60秒(カップ1杯(140mL))<br>約4分(満水(800mL)) |                |   |

#### <6つの安全設計>

- 「転倒湯もれ防止構造」倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。
- 「本体二重構造」外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。(本体接続部は熱くなります)
- 「自動電源オフ」沸とうを検知して、自動的に電源オフします。
- 「空だき防止」空だきを検知して、自動的に電源オフします。
- 「給湯ロックボタン」ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。
- 「蒸気セーブ構造」湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。

毎日、清潔に使うために!「Ag+抗菌加工 本体外側・ふた上面 (注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」

ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」

お手入れしやすい「フラットふた」&「広口容器」

必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」  
「カップ1杯(140ml) 約60秒」

スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」

ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」

持ちやすい形状のハンドル

流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.