

品番 : EA763AQ-51A

品名 : AC100V/740W(540ml) コーヒーメーカー(全自動)



販売価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 18:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2133ページ		



はずせる「水タンク」
水タンクは洗濯マシンの洗濯槽の内側。
また、熱湯クリーナーで洗浄。



お手入れカンタン！
丸洗いもOK！
（ミル部は洗濯マシン洗濯OK）



煮詰まりを防ぎ、おいしさ長持ち
「まほうびん構造の
ステンレスサーバー」。



マイコン予熱＆
ダブル加熱 高温抽出。



ステンレスマグ、
コーヒーカップへの抽出が選べる
（注）ガラスマグはマグマット（専用マット）にてご使用ください。
（注）ガラスマグはマグマット（専用マット）にてご使用ください。

仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	EC-RT40
容量	540ml(コーヒー1カップ約4杯)	消費電力	定格:740W コーヒーメーカー部:650W ミル部:90W
サイズ	240(W)×250(D)×375(H)mm	重量	4.3kg
サーバー	ステンレス製(まほうびん構造)	付属品	計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー
電源コード	1.3m(ゴムコード)	ミル定格時間	40秒
方式	ドリップ式		

ミル付

カルキをとつてコーヒー豆本来のおいしさ引き出す「浄水カートリッジ」

全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ

はずせる水タンクで丸洗いOK

挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」

コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱＆ダブル加熱95℃抽出」

煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」

コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」

お好みに応じて選べる2段階濃度調節×2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」

ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能

クエン酸洗浄コースで内部のパイプも清潔に

※コーヒーメーカークリーナー「パイプ洗浄用クエン酸EC-ZA01」が別途必要です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.