

品番：EA763AR-26L

品名：AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん



販売価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/15 10:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



「まほうびん保温」で消費電力を抑える！

電気でお湯を沸かして、50℃に保温

約7,300円 / 約8,500円 / 約9,800円

忙しい朝の時間に！料理の下ごしらえにも便利！

905W「スピード沸とう」

沸かし時間  
JANIS 約19分  
JANIS 約24分  
JANIS 約31分

わかりやすいから使いやすい！

見やすいパネルで簡単操作！

大きな文字、操作性の高いボタン配置と配色

沸とうさせずに設定温度まで早く沸く！

「沸とうセーブ」(選択式)搭載

90℃ 80℃ 70℃

お湯を少量でゆっくり注ぎたい！

「ゆっくりカフェドリップ給湯」

コーヒーにぴったり！お湯が飛び散りにくく、じっくり注ぎたい。



仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	CV-GD40
容量	4.0L	サイズ	220(W)×295(D)×350(H)mm
消費電力	905W(湯沸かし時)	湯沸し時間	約31分
電源コード	1.0m	年間消費電力量	317kWh/年
1日あたりの消費電力量	0.87kWh/日	重量	3.2kg
色	ソフトブラック		

電気で沸かして「まほうびん保温」

905W「スピード沸とう」

大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶

湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)

90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能

2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)

98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能

ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」

用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」

98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん

使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」  
6・7・8・9・10時間

お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」

必要量を湯沸かすのに便利「内容器水量目盛」

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.